

Descrição Complementar: MOTOR ENDODÔNTICO

MOTOR ENDODÔNTICO: TELA DE LCD AMPLA E COLORIDA; FUNCIONA LIGADO À FONTE OU À BATERIA; AUTONOMIA DA BATERIA DE 2 HORAS EM USO CONTÍNUO E RECARGA EM APROXIMADAMENTE 5 HORAS; ACIONAMENTO MANUAL NA PEÇA DE MÃO (NÃO POSSUI PEDAL); APRESENTA 6 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS (WAVE ONE, PROTAPER UNIVERSAL, PROTAPER NEXT, PATHFILE, RECIPROC E GATES) E 7 PROGRAMAS LIVRES; POSSUI MECANISMO DE REVERSO NAS OPÇÕES DE AUTOMÁTICO, SEMIAUTOMÁTICO OU SEM O MESMO, PERMITE O AJUSTE INDEPENDENTE DE VELOCIDADE NA FAIXA DE 250 - 1200 RPM E DE TORQUE 0.6 - 4.0 NCMN.CM; TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT; ESCALA DE VELOCIDADES: 250 A 1.200 RPM; ESCALA DE CONTROLE DE TORQUES: 0.6 - 4.0 NCM; CONTRA-ÂNGULO COM CABEÇA PEQUENA E POSSÍVEL AJUSTE EM 6 POSIÇÕES DIFERENTES; FUNCIONA LIGADO À FONTE OU À BATERIA; COMPATÍVEIS COM OS SISTEMAS WAVE ONE, WAVE ONE GOLD, PROTAPER E DEMAIS SISTEMAS DISPONÍVEIS NO MERCADO; TELA COLORIDA COM INTERFACE INTUITIVA; EXCELENTE VISUALIZAÇÃO DE ACESSO, CONTRA ÂNGULO COM CABEÇA PEQUENA, O QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO NOS DENTES POSTERIORES; BOTÃO LIGA/DESLIGA NO PRÓPRIO CONTRA ÂNGULO; BIBLIOTECA COM 8 SISTEMA PRÉ PROGRAMADOS, ALÉM DE ESPAÇOS LIVRES CONFIGURAÇÃO DE NOVOS SISTEMAS (VELOCIDADE E TORQUE); FUNCIONAMENTO TANTO LIGADO A FONTE DE ENERGIA QUANTO UTILIZANDO A BATERIA; FACILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS E DOS SISTEMAS UTILIZADOS; OPÇÃO AUTO- REVERSO; INSTRUMENTO PARA E GIRA NO SENTIDO INVERSO ASSIM QUE O LIMITE DE TORQUE FOR ATINGIDO.